

Link do produktu: <https://edusfera.net/aparat-cyfrowy-fotograficzny-levenhuk-m130-base-p-532.html>

Aparat cyfrowy fotograficzny Levenhuk M130 BASE

Cena	439,95 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy	70353
Kod producenta	70353
Kod EAN	0611901505510

Opis produktu

Aparat cyfrowy fotograficzny Levenhuk M130 BASE Aparat cyfrowy Levenhuk do mikroskopu Aparat cyfrowy Levenhuk M130 BASE to niezbędne narzędzie, aby możliwe było przesyłanie obrazu z soczewki mikroskopu na ekran komputera. Dzięki niemu możesz w czasie rzeczywistym obserwować mikroorganizmy lub badać strukturę preparatów, robiąc zdjęcia i nagrywając filmy w wielu trybach. Levenhuk M130 BASE to doskonałe uzupełnienie domowego lub szkolnego laboratorium. Aparat Levenhuk M130 BASE o matrycy 1,3 Mpx umożliwia uzyskanie obrazów o rozdzielczości 1280 x 1024 pikseli. Płynność nagrywanych filmów może wynosić od 7,5 do 12,5 klatek na sekundę. W konfiguracji podstawowej aparat Levenhuk M130 BASE może być używany z dowolnym mikroskopem o średnicy tubusu okularu wynoszącej 23,2 mm. Aby móc używać aparatu z mikroskopami o innych rozmiarach, zastosuj adapter (sprzedawany oddzielnie). W zestawie znajduje się płyta CD oraz kabel USB umożliwiający podłączenie aparatu do komputera. Jeżeli oprogramowanie nie działa na Twoim komputerze, skontaktuj się z nami i prześląż informację o wersji używanego systemu operacyjnego (dla środowiska Linux: platforma i wersja jądra). Zawartość zestawu: Aparat cyfrowy Levenhuk do mikroskopu Kabla USB Dysk instalacyjny CD Levenhuk (sterowniki, oprogramowanie do oglądania, zapisywania i przetwarzania obrazu) Instrukcja obsługi i karta gwarancyjna Dane techniczne: Maksymalna rozdzielczość: 1280x1024 Megapiksele: 1,3 Sensor: 1/3" CMOS Rozmiar w pikselach: 3,6x3,6 Czas naświetlania, ms: automatycznie Nagrywanie wideo: tak Szybkość klatek: 7,5@1280x1024; 12,5@1024x768; 12,5@800x600 Lokalizacja tubus okularu: 23,2 mm (nie okular) Format obrazu: *.jpg, *.bmp, *.png, *.tif Format plików wideo: wyjścia: *.wmv, *.avi, *.h264 (Win 8/10), *.h265 (Win 8/10) Zakres widmowy: 380 nm - 650 nm Metoda ekspozycji: ERS Balans bieli: automatyczny/ręczny Nastawienie ekspozycji: automatyczny/ręczny Opcje programowalne: rozmiar obrazu, jasność, czas ekspozycji Specyfikacja USB: USB 2.0, 480 Mb/sec. Wymagania systemowe: Windows XP (32-bit), Windows Vista/7/8/10/11 (32-bit lub 64-bit), Mac OS X, Linux; procesor co najmniej Intel Core 2 2,8 GHz, pamięć RAM 2 GB, port USB 2.0, CD-ROM Oprogramowanie: Levenhuk Korpus: metalowy Zasilanie: za pomocą kabla USB Zakres temperatur: -10... 50°C; 14... 122°F