

Link do produktu: <https://edusfera.net/levenhuk-broadway-325c-lime-opera-glasses-with-a-chain-p-825.html>



Levenhuk Broadway 325C Lime Opera Glasses with a chain

Cena	219,95 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy	70872
Kod producenta	70872
Kod EAN	0643824211285

Opis produktu

Lornetka teatralna Levenhuk Broadway 325C Lime/Limonka z łańcuszkiem Lornetka z łańcuszkiem. Powiększenie: 3 razy. Średnica soczewki obiektywowej: 25 mm Lornetka teatralna Levenhuk Broadway 325C Lime/Limonka z łańcuszkiem to jasny i elegancki przyrząd optyczny w niezwyklej kolorystyce. Zielono-złoty korpus oraz czarno-złoty łańcuszek sprawiają, że wygląda jak małe dzieło sztuki! Ta lornetka teatralna została opracowana do prowadzenia obserwacji w pomieszczeniach, ma szerokie pole widzenia oraz powiększenie 3 razy. Soczewki są wykonane ze szkła BaK-4. Układ optyczny jest w pełni pokryty wielowarstwową powłoką przeciwdblaskową. Ta niewielka lornetka teatralna zapewnia wyraźny obraz o nasyconych kolorach bez aberracji chromatycznych. Lornetka teatralna Levenhuk Broadway 325C Lime/Limonka ma centralny mechanizm ustawiania ostrości składający się ze specjalnego pokrętła umieszczonego pomiędzy okularami. Wszystkie elementy korpusu są wykonane z lekkich stopów metali. Soczewki są na stałe zamocowane w okularach, a wszystkie elementy są doskonale spasowane. Rozstaw źrenic można regulować w zakresie od 55 do 70 mm. Do korpusu, za pomocą dwóch małych zapięć, zamocowany jest długi i wytrzymały łańcuszek służący do noszenia lornetki na szyi. W razie potrzeby można go bardzo szybko odpiąć. Właściwości: Jasna lornetka teatralna z łańcuszkiem Wytrzymała, lekka i niezawodna Powiększenie 3 razy Soczewki ze szkła BaK-4 Zawartość zestawu: Lornetka teatralna Levenhuk Broadway 325C Miękki pokrowiec Zamszowa ściereczka do czyszczenia Podręcznik użytkownika i karta gwarancyjna Dane techniczne: Powiększenie, x: 3 Materiał układu optycznego: szkło BaK-4 Powłoka układu optycznego: pełna, wielowarstwowa powłoka Średnica soczewki obiektywowej (apertura), mm: 25 Odległość od okularu do źrenicy, mm: 8,3 Oddalenie źrenicy wyjściowej, mm: 5 Jasność względna: 69,4 Pole widzenia, °: 6 Pole widzenia przy 1000 m: 109 Makro, m: 3,5 Rozstaw okularów (IPD), mm: 55-70 Regulacja ostrości: centralny Korpus: metal Zastosowanie: Produkt do użytku ogólnego. Może być używany przez dzieci powyżej 3. roku życia.