

Link do produktu: <https://edusfera.net/levenhuk-zeno-lamp-zl5-led-magnifier-p-979.html>

Levenhuk Zeno Lamp ZL5 LED Magnifier

Cena	209,95 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy	74079
Kod producenta	74079
Kod EAN	0753215767410
Producent	Levenhuk

Opis produktu

Lupa Levenhuk Zeno Lamp ZL5 LED Powiększenie: 2/3 razy. Średnica: 90/21 mm. Oświetlenie LED Lupa Levenhuk Zeno Lamp ZL5 LED to wygodny przyrząd optyczny do czytania, majsterkowania, przygotowywania preparatów do mikroskopów biologicznych, prac jubilerskich, składania modeli i innych czynności wymagających precyzji i dokładności. Lupa ma soczewkę na elastycznym wysięgniku z szeroką i solidną podstawą. Soczewka jest wykonana z optycznego tworzywa sztucznego i ma dwa powiększenia: 2 razy w przypadku dużej soczewki i 3 razy w przypadku soczewki małej. Obok niej umieszczono jasne oświetlenie gwarantujące równomierne światło na powierzchni roboczej pod soczewką. Przełącznik światła jest zamontowany na podstawie. Składana osłona przeciwkurzowa można zamknąć, gdy lupa nie jest używana: w ten sposób soczewka pozostaje zabezpieczona przed kurzem i błotem. Właściwości: Oświetlenie LED z zasilaniem sieciowym Lupa stołowa z elastycznym wysięgnikiem Soczewka dwuogniskowa o powiększeniu 2 i 3 razy Szeroka i solidna podstawa Składana osłona przeciwkurzowa chroniąca soczewkę przed kurzem i błotem Uwaga! Należy sprawdzić prawidłową wartość napięcia sieciowego w tabeli danych technicznych. Nie wolno podłączać urządzenia o napięciu 110 V do gniazdka o napięciu 220 V ani na odwrót bez użycia przetwornika. Należy pamiętać, że napięcie sieciowe w większości państw europejskich wynosi 220-240 V, natomiast w USA i Kanadzie - 110 V. Dane techniczne: Średnica soczewki, mm: 90 Średnica soczewki dodatkowej, mm: 21 Powiększenie, x: 2 Powiększenie soczewki dodatkowej, x: 3 Materiał układu optycznego: optyczne tworzywo sztuczne Korpus: tworzywo sztuczne Podświetlenie: LED Zasilanie: 100-240V Dodatkowo: dwuogniskowa soczewka, z elastycznym wysięgnikiem Zastosowanie: Produkt do użytku ogólnego. Może być używany przez dzieci powyżej 3. roku życia. Zastosowanie: szycie, naprawa zegarków/bizuterii Konstrukcja: na statywie