

Link do produktu: <https://edusfera.net/mikroskop-bresser-duolux-20x-1280x-p-1086.html>

Mikroskop Bresser Duolux 20x-1280x

Cena	619,95 zł
Numer katalogowy	33139
Kod producenta	33139
Kod EAN	0611901513447

Opis produktu

Mikroskop Bresser Duolux 20x-1280x Monokularowa głowica. Powiększenie: 20-1280x Mikroskop Bresser Duolux 20x-1280x oferujący powiększenie 20x-1280x pozwala na prowadzenie obserwacji oraz robienie zdjęć i nagrywanie filmów przy użyciu aparatu cyfrowego dołączonego do zestawu. Obraz można także wyświetlać na ekranie komputera, co sprawdza się w przypadku pracy w grupie. Dzięki wykonaniu wszystkich elementów optycznych ze szkła z pełną powłoką, przyrząd zapewnia wysokiej jakości obraz w całym polu widzenia. Obrotowa głowica z trzema obiektywami pozwala na szybką zmianę obiektywu podczas prowadzenia obserwacji. Mikroskop wyposażony jest w górne i dolne podświetlenie pozwalające na badanie nieprzezroczystych obiektów w świetle odbitym oraz próbek przezroczystych w świetle przechodzącym. Korpus wykonany jest z metalu, co zapewnia wysoką wytrzymałość urządzenia; mikroskop może być wykorzystywany zarówno w domowym laboratorium, jak i w szkole. Elementy zestawu: Mikroskop Bresser Duolux 20x-1280x Obiektywy 4x,10x,40x Okulary 16x i 5x Kamera cyfrowa MicrOkular II 640x480 px Oświetlenie: Diody LED (światło przechodzące i odbite) Soczewka Barlowa Dysk instalacyjny CD W zestawie szkielka podstawowe, szkielka nakrywkowe i gotowe preparaty Mikrotom MicroCut Pipeta Pęseta Igły preparacyjne Wylęgarnia słonczków Drożdże Roztwór przyczepny Sól morską Nożyczki Tubus okularu Baterie AA (2 szt.) Zasilacz sieciowy AC Instrukcja obsługi i karta gwarancyjna Dane techniczne Typ: cyfrowe, optyczne/z układem wielosoczewkowym, biologiczne Głowica: monokularowa Powiększenie, x: 20-1280 Okulary: 16x, 5x Odległość robocza, mm: 45 Stolik, mm: z zaciskami Regulacja ostrości: zgrubna Oświetlenie: LED Model kamery: MicrOkular II Wymagania systemowe: Windows XP/Vista/7/8/10 (32-bit i 64-bit) Zastosowanie: eksperymenty szkolne/universyte Umiejscowienie źródła oświetlenia: łączone Metoda badania: metoda jasnego pola Zestaw do eksperymentów w komplecie: tak Kamera cyfrowa w komplecie: tak Maksymalna rozdzielczość: 640x480